



## Garnitura cevi iz poliuretana High Vis z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 5m



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080246 5
GTIN	7391390442215
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo.  
Komplet cevi v vpahljivi zeleni barvi (dobra vidnost).

#### Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.

### Tehnični opis

Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	5 m
Priključek nastavka	1/4 col
Barva	zelena
Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Vrsta izdelka	Cev

---

**Pribor**

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 5-delna Priključni  
zunanji navoj 1/2 col

080290 1/2

Varnostna spojka Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2  
col

080285 1/2