



Garnitura cevi iz poliuretana High Vis z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 10m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080247 10
GTIN	7391390442239
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo. Komplet cevi v vpadljivi zeleni barvi (dobra vidnost).

Obseg dobave:

Vklj. z **varnostno** jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.

Tehnični opis

Notranji Ø cevi	11 mm
Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva	zelena
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Priključek nastavka	1/4 col
Uporabna dolžina cevi	10 m
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Garnitura nastavkov z zunanjim navojem 5-delna Priključni
zunanji navoj 1/2 col

080290 1/2

Varnostna spojka Zunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/2
col

080285 1/2