



## Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M10X1,5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijlačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijlačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

#### Napotek:

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

### Tehnični opis

Masa	0,3 kg
Višina srednje prečke B	30 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	18 mm
Ø navoja	M10x1,5

Višina glave vijaka A	31 mm
Ø glave vijaka C	30 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	0,4 t
Dolžina navoja L	19,5 mm
Velikost ušesa E	27 mm
Širina vrtljive obesne glave G	53 mm
Debelina ušesa F	14 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	38 mm
Vrsta izdelka	Obesne glave