

**Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M20X2,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijlačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijlačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**Tehnični opis**

Višina glave vijaka A	55 mm
Dolžina navoja L	30 mm
Velikost ušesa E	55 mm
Ø navoja	M20 × 2,5

Višina srednje prečke B	55 mm
Ø glave vijaka C	60 mm
Zev notranjega 6-kotnika S	40 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	83 mm
Debelina ušesa F	25 mm
Masa	2,6 kg
Širina vrtljive obesne glave G	115 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	1,7 t
Vrsta izdelka	Obesne glave