

**Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M8X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijavno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijavno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**Tehnični opis**

Zev notranjega 6-kotnika S	18 mm
Dolžina navoja L	17,5 mm
Debelina ušesa F	14 mm
Višina glave vijaka A	31 mm

Višina srednje prečke B	30 mm
Velikost ušesa E	27 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	0,25 t
Masa	0,3 kg
Širina vrtljive obesne glave G	53 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	38 mm
Ø navoja	M8 × 1,25
Ø glave vijaka C	30 mm
Vrsta izdelka	Obesne glave