

**Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M24X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijlačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihrani 80 % časa v primerjavi z vijlačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

**Napotek:**

**SF 5:1 = varnostni faktor 5.**

**Tehnični opis**

Masa	2,6 kg
Ø navoja	M24 × 3
Velikost ušesa E	55 mm
Debelina ušesa F	25 mm

Zev notranjega 6-kotnika S	40 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	2,5 t
Ø glave vijaka C	60 mm
Višina glave vijaka A	55 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	83 mm
Širina vrtljive obesne glave G	115 mm
Višina srednje prečke B	55 mm
Dolžina navoja L	36 mm
Vrsta izdelka	Obesne glave