



Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M12X1,75



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijlačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihrani 80 % časa v primerjavi z vijlačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

Tehnični opis

Zev notranjega 6-kotnika S	27 mm
Višina srednje prečke B	40 mm
Ø glave vijaka C	45 mm
Debelina ušesa F	17 mm

Velikost ušesa E	38 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	0,65 t
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	53 mm
Višina glave vijaka A	40 mm
Masa	0,9 kg
Širina vrtljive obesne glave G	76 mm
Dolžina navoja L	23 mm
Ø navoja	M12 × 1,75
Vrsta izdelka	Obesne glave