



Obesne glave Quick Lift DSR, Ø navoja: M16X2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta jeklena obesna glava Quick Lift DSR za vijačno pritrditev. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°. Prihranite 80 % časa v primerjavi z vijačno pritrditvijo običajne obesne glave (DSR v primerjavi s Quick Lift DSR). **Vrtljivost pod obremenitvijo.** Preprosta uporaba zaradi popolnoma mehanskega sistema. Brez vzdrževanja, varno in zanesljivo. Z vtiskovanjem glave vijaka je mogoče Quick Lift DSR v notranji navoj pritrditi v samo nekaj sekundah. To deluje povsem mehansko s pritiskom vzmeti.

Napotek:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.

Tehnični opis

Velikost ušesa E	38 mm
Višina srednje prečke B	40 mm
Nosilnost WLL SF 5:1	1,05 t
Ø navoja	M16 × 2

Zev notranjega 6-kotnika S	27 mm
Debelina ušesa F	17 mm
Širina vrtljive obesne glave G	76 mm
Masa	0,9 kg
Ø glave vijaka C	45 mm
Dolžina navoja L	27 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D	53 mm
Višina glave vijaka A	40 mm
Vrsta izdelka	Obesne glave