


Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/52****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja, vel. 22.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264910; 264930; 264934 in 264938.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DIL

primerna obračalna rezalna ploščica: 22

Nastavni kot: 90 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik L_3 : 25 mm

Tehnični opis

Nastavni kot	90 stopinj
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Podložna ploščica	279820 4
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Sistem	DM
Serija	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DIL
Celotna dolžina L	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	22
Spona, vijak, O-obroč	279835 4
Srednji premik L ₃	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	48 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Podložna ploščica Tip 4	279820 4
Podložna ploščica Tip 1	279820 1
Vpenjalni krak Tip 2	279835 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	259027 2