



**Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90°, TiAlN,  
Število grezil: 7**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150342 7
GTIN	4062406524524
Razred artikla	12M

## Opis

### Izvedba:

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

### Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Napotek:

Prazna kasetna, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

## Tehnični opis

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Serijska	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN

Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila