

**HOLEX****Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel s 3 vpenjalnimi površinami art. 150184 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150344 6
GTIN	4062406524531
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Napotek:**

Prazna kasetna, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število grezil	6
Serijska	Pro Steel

Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila