

**Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 100
GTIN	2050001735751
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Ø	100 mm
Masa	940 g
Navoj	M12 mm
Nazivna sila držanja	900 N
Višina	22 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Puša z navojem	da
Višina z navojem	42 mm
Površina materiala	pocinkano

Material magnetnega jedra

Ferit

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet