

Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085910 25
GTIN	2050000965050
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Tehnični opis

Višina	7 mm
Nazivna sila držanja	40 N
Masa	19 g
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Ø	25 mm
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet