

**Garant****Rezkar za podolgovate luknje, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191100 4
GTIN	4045197100405
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Prostorni, fino brušeni utori za odrezke. Izredno fino brušena rezila – zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca. Za rezkanje podolgovatih lukenj ali za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.

**Napotek:**

**Pozor!** Uporabite le pri sinhroniziranem teku.

**Tehnični opis**

Število učinkovitih rezil Z (po obodu)	2
Ø rezila $D_c$	4 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,012 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Dolžina rezil $L_c$	11 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Rezkar za podolgovate luknje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	37 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		