

Garant**Stebelni rezkar HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 8,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191250 8,5 |
| GTIN | 4045197101099 |
| Razred artikla | 11W |

Opis**Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Napotek:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.

50 % večja zmogljivost odrezovanja v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.

Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih).

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Število zob Z | 3 |
| Ø rezila D_c | 8,5 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,016 mm |
| Ø držala D_s | 10 mm |
| Celotna dolžina L | 69 mm |
| Dolžina rezil L_c | 19 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Kot spirale | 30 stopinj |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS PM |
| Standard | DIN 844 B |
| Tip | N |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 138 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 110 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 83 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 64 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 64 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 37 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 32 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 25 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 18 m/min | M |
| GG(G) | pogojno primerno | 55 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 110 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |