

Garant**Stebelni rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø e8 DC: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191200 22 |
| GTIN | 4045197100900 |
| Razred artikla | 11W |

Opis**Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

Napotek:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.

50 % večja zmogljivost odrezovanja v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.

Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih).

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,035 mm |
| Število zob Z | 3 |
| Ø rezila D_c | 22 mm |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Celotna dolžina L | 104 mm |
| Dolžina rezil L_c | 38 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 844 B |
| Tip | N |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 23 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 23 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 55 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |