

**Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 16
GTIN	2050000965005
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Površina materiala	pocinkano
Navoj	M3 mm
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	18 N
Ø	16 mm
Masa	6 g
Puša z navojem	da
Višina z navojem	11,5 mm

Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

---

## Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M3	085921 M3
---	-----------