

Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085910 32
GTIN	2050000965067
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Tehnični opis

Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Nazivna sila držanja	80 N
Ø	32 mm
Masa	30 g
Višina	7 mm
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet