

Ploščati magnet brez navoja, SmCo₅, Ø: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085920 6
GTIN	2050000964886
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Masa	1 g
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	5 N
Ø	6 mm
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

