

Ploščati magnet brez navoja, SmCo₅, Ø: 8mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085920 8
GTIN	2050000964893
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Ø	8 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Masa	1,5 g
Površina materiala	pocinkano
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	11 N
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

