

Garant
Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	191340 20
GTIN	4045197101907
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Izredno fino brušena rezila – zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij.**

Napotek:

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Tehnični opis

Število zob Z	3
Ø rezila D _c	20 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,055 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	141 mm
Dolžina rezil L _c	75 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	37 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		