

Garant**Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191320 22 |
| GTIN | 4045197101792 |
| Razred artikla | 11W |

Opis**Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

- **Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.**
- **Izredno fino brušena rezila – zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca.**
- **Specialni cepilni kot za aluminij.**

Napotek:

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,058 mm |
| Ø rezila D_c | 22 mm |
| Število zob Z | 3 |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Celotna dolžina L | 104 mm |
| Dolžina rezil L_c | 38 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Kot spirale | 42 stopinj |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 844 B |
| Tip | W |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 150 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 37 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |