


**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zarezne w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273500 3
GTIN	4062406530891
Razred artikla	21J

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Radij rezila	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Širina zarezne w	3 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB9035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		