



MultiMaster MM 700 Max, Tip: 72296862



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077804 72296862
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašpljanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

1× žagin list E-Cut Universal (44 mm), L-BOXX.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Poraba moči	450 W

Masa	1,6 kg
Oznaka proizvajalca	MM 700 MAX
Število vibracij	10000 min ⁻¹
Vpenjalo za orodje	StarlockMax
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 2,0 stopinj
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki

Pribor

Žagin list E-Cut, diamantni Širina reza 44 mm	077885 44
Žagin list E-Cut, karbidna trdina, držalo SLP Širina reza 35 mm	077858 35
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077867 90
Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 50 mm	077870 50
Segmentni žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077836 85
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077865 75
Žagin list E-Cut, Carbide-Pro Širina reza 35 mm	077891 35
Žagin list E-Cut, diamantni, 2,2 mm	077886
Garnitura žaginih listov E-Cut, Wood + Metall6-delna Izvedba SET	077848 SET
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077838 100
Trikotno strgalo iz karbidne trdine	077888
Segmentni žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077827 100
Garnitura žaginih listov, v celoti iz HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077835 85
Žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077834 85
Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 32 mm	077884 32

Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077865 90
Segmentni žagin list, diamantni Ø lista za žago 90 mm	077868 90
Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 35 mm	077844 35
Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 42 mm	077884 42
Žagin list E-Cut, bimetal, Fine Širina reza 30 mm	077857 30
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077829 90
Žagin list E-Cut, bimetal, Precision Širina reza 35 mm	077850 35
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077829 75
Žagin list E-Cut, diamantni, 1,2 mm	077887
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 100 mm	077839 100
Žagin list E-Cut, diamantni, držalo SLP Širina reza 35 mm	077849 35
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077830 75
Žagin list E-Cut, Carbide Pro Širina reza 35 mm	077893 35
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077830 90
Žagin list E-Cut, bimetal, Universal Širina reza 44 mm	077856 44
Garnitura žaginih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 65 mm	077840 65
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 85 mm	077838 85
Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 65 mm	077844 65
Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 20 mm	077847 20
Garnitura žaginih listov E-Cut, MiniCut3-delna Izvedba SET	077859 SET
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077867 75
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077839 85
Garnitura žaginih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 35 mm	077840 35

Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 35 mm	077870 35
Segmentni žagin list, karbidna trdina Ø lista za žago 90 mm	077828 90