



MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulator, Tip: 71293361



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077815 71293361
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd.

Obseg dobave:

30-delna garnitura pribora, 1× odsesovalna priprava, 1× kovček za orodje iz umetne mase.

Vklj. z 1× hitrim polnilnikom ALG 80, 2 paketoma li-ionskih akumulatorjev (18 V/3 Ah).

30-delna garnitura pribora vsebuje: 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-žagin list (Ø 75), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 1× brusni list z luknjami (K60, K80, K120, K180).

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073834–073845.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	AMM 500 PLUS TOP
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,8 kg
Vpenjalo za orodje	Starlock, Starlock Plus
Število vibracij	11000 - 18500 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 1,7 stopinj
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki

Pribor

Garnitura žaginih listov E-Cut, Wood + Metall6-delna Izvedba SET	077848 SET
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077839 85
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077867 90
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077867 75
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077865 75
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077865 90
Segmentni žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077827 100

Segmentni žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077836 85
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 85 mm	077838 85
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077838 100
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 100 mm	077839 100
Žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077834 85
Garnitura žaginih listov, v celoti iz HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077835 85
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077830 75
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077830 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077829 75
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077829 90
Segmentni žagin list, diamantni Ø lista za žago 90 mm	077868 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina Ø lista za žago 90 mm	077828 90
Garnitura žaginih listov E-Cut, MiniCut3-delna Izvedba SET	077859 SET