



## MultiMaster MM 300 Plus Start, Tip: 72297261



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077824 72297261
GTIN	
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Z vpenjalom orodij Starlock Plus imate dostop do približno 100 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock in Starlock Plus.

MultiTool za demontažo in obnovo z osnovno opremo za žaganje v les, kovine, mavčni karton in umetne mase.

#### Obseg dobave:

1× kovček za orodje iz umetne mase, 1× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Universal (44 mm).

### Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
-----------	----------------------

Poraba moči	250 W
Število vibracij	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 1,6 stopinj
Vpenjalo za orodje	Starlock, Starlock Plus
Masa	1,4 kg
Oznaka proizvajalca	MM 300 Plus Start
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki