



MultiMaster AMM 300 Plus Start Akumulator, Tip: 71293261



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

077825 71293261

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašpljanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Z vpenjalom orodij Starlock Plus imate dostop do približno 100 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock in Starlock Plus.

MultiTool za demontažo in obnovo z osnovno opremo za žaganje v les, kovine, mavčni karton in umetne mase.

Obseg dobave:

1× kovček za orodje iz umetne mase, 1× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Universal (44 mm).

Vklj. z 1× hitrim polnilnikom ALG 80, 2 paketoma li-ionskih akumulatorjev (12 V/3 Ah).

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073834 in 073845 naprej.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	12 V
Oznaka proizvajalca	AMM 300 Plus Start
Vpenjalo za orodje	Starlock, Starlock Plus
Število vibracij	11500 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Masa	1,5 kg
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 1,6 stopinj
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki