

Garant**SNHX 1103 leva, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Za obdelavo ravnega dna utora je treba na nosilec montirati leve in desne ploščice. Stran, ki je obrnjena proč od držala, je treba opremiti z levimi ploščicami.

Tehnični opis

Širina posnetja	0,25 mm
Zvrst	HB7835
Tip	UNI
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1103
Rezalni material	HM
Debelina plošče za širino zareze a_p	2,7 mm 5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje