

Garant**SNHX 12045 leva, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Za obdelavo ravnega dna utora je treba na nosilec montirati leve in desne ploščice. Stran, ki je obrnjena proč od držala, je treba opremiti z levimi ploščicami.

Tehnični opis

Zvrst	HB7835
Širina posnetja	0,25 mm
Tip	UNI
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 12045
Rezalni material	HM
Debelina plošče	4,5 mm
za širino zareze a_p	8 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje