

Garant**SNHX 1207 leva, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Za obdelavo ravnega dna utora je treba na nosilec montirati leve in desne ploščice. Stran, ki je obrnjena proč od držala, je treba opremiti z levimi ploščicami.

Tehnični opis

Širina posnetja	0,25 mm
Tip	UNI
Zvrst	HB7835
Debelina ploščice E	7,94 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1207
Rezalni material	HM
Debelina plošče	7 mm
za širino zareze a_p	12; 16 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje