

**Diamantna rezalna plošča PREMIUM\*\*\* Hochleistung, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 569741 125    |
| GTIN                  | 9003173018927 |
| Razred artikla        | 53T           |

**Opis****Izvedba:**

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

**Visokozmogljiva izvedba z nanosom višine 10 oz. 12 mm.** Primerna za rezanje vseh vrst gradbenega materiala, dolga življenjska doba, varna pred pregrevanjem.

**Uporaba:**

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

**Napotek:**

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

**Tehnični opis**

|          |        |
|----------|--------|
| Ø plošče | 125 mm |
|----------|--------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ø izvrtine                 | 22,23 mm         |
| Brusno sredstvo            | Diamant          |
| Kratica za brusno sredstvo | D                |
| za material                | Kamen            |
| Oblika                     | 41               |
| Opis oblike                | ravne            |
| Pogonski stroj             | Kotni brusilniki |
| maksimalna obodna hitrost  | 80 m/s           |
| Vrsta izdelka              | Rezalna plošča   |