



Lamelni brusni disk POLIFFAN-STRONG (ZA) za jeklo, Ø 125 mm, Zrnatost: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566322 40
GTIN	4007220777886
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni disk za zahtevno obdelavo.

Patentirana izvedba z **visoko gostoto obloge** za **visoko zmogljivost odstranjevanja** in **dolgo življenjsko dobo**.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
maksimalna obodna hitrost	Jeklo
Vrsta izdelka	80 m/s
	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		