

Garant**Držalo za hitro-menjalne nože za notranje struženje desno, Ø držala DS:
16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268102 16
GTIN	4062406544249
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem in obročkom za dovajanje hladilnega sredstva. Natančen vpenjalni sistem za hitro in natančno zamenjavo nožev za notranje struženje z odlično natančnostjo ponovitve.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	269024 1
Višina H	2,8 mm
Višina vpenjanja L ₂	14 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Ø držala D _s	16 mm
Ø d	8 mm
Uporaba	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1

269024 1