


Garant
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303473 20
GTIN	4062406531102
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja $V = 10 \text{ mm}$).
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dobavni pogoji:

Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine in ključem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	63 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Zunanji $\varnothing D$	44,5 mm
Navoj M	M16×1
L_2	47,5 mm

Previsna dolžina A	90 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava