

Garant

**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, BT 40,
Vpenjalni Ø D1: 12mm**



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303473 12 |
| GTIN | 4062406531089 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja $V = 10 \text{ mm}$).
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dobavni pogoji:

Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine in ključem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Previsna dolžina A | 90 mm |
| L ₂ | 44,5 mm |
| Navoj M | M10×1 |
| Zunanji Ø D | 44,5 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo | 63 mm |
| Trn za rezkarje | BT 40 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | ADB |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Izvertina Balluffchip | da |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |