


**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, SK 40,  
Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302043 16
GTIN	4062406544355
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.  
Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:  
reducirni nastavek št. 302135–302187.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Previsna dolžina A	80,5 mm
Navoj M	M12×1

L <sub>2</sub>	33 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava