


Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, SK 40,
Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302043 8
GTIN	4062406544324
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.
Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:
reducirni nastavek št. 302135–302187.

Tehnični opis

Dolžina nastavljanja V	10 mm
L ₂	30 mm
Previsna dolžina A	80,5 mm
Navoj M	M6
Uporabna dolžina L ₁	61,5 mm

Zunanji \varnothing D	49,5 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	8 mm
\varnothing D ₂	28 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava