

REGO-FIX▲**ER-vpenjalna stročnica 40 Zapora proti izvlečenju secuRgrip, Ø vpenjanja d: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309423 20
GTIN	2050002050075
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice s secuRgrip® imajo v vpenjalni izvrtini konturo, podobno navoju. Če vstavite navojni vložek v izbrušeno HB-območje (Weldon) rezkarja, lahko v vpenjalno stročnico privijete kombinacijo rezkarja in navojnega vložka, s čimer preprečite, da bi se orodje izvleklo.

V celoti kaljena in brušena.

Možnost približne predhodne nastavitve dolžine z integriranim vijakom na dnu vpenjalne stročnice.

Opis:

Pri obdelavi dragih obdelovancev imate le eno priložnost, da to storite pravilno. Spremembe dolžine zaradi izvlečenja orodja lahko na obdelovancu povzročijo nepopravljivo škodo. ER-vpenjalne stročnice secuRgrip omogočajo največjo mogočo zaščito pred izvlekom pri rezkanju.

Prednosti:

- **Procesno varno delo – 100 % zaščita pred izvlekom orodja.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**
- **Vpenjalna stročnica z dušenjem vibracij.**
- **Popolna prilagodljivost zaradi sistema ER-vpenjalne stročnice.**
- **Uporabniku prijazno rokovanje – spremembe na glavi vpenjalne stročnice niso potrebne.**

Uporaba:

S sistemom secuRgrip® se običajna glava vpenjalne stročnice spremeni v glavo z zaščito pred izvlekom, prednosti prilagodljivega sistema ER-vpenjalne stročnice pa se ohranijo.

Najprej vpenete vpenjalno stročnico v vpenjalno matico. Nato privijete rezkar do zelene dolžine (narahlo naslonite vijak za nastavitev višine ob rezkar, če tega še niste storili).

Primerno za:

Vsi rezkarji iz karbidne trdine s standardno površino Weldon.

Dodatni pribor:

Navojni vložek art. 309426.

Napotek:

Vpenja le nazivni premer. Pazite na pravilno namestitev v glavi za ER-vpenjalne stročnice: pri uporabi npr. v izjemno kratki vpenjalni glavi po potrebi odstranite distančno podložko na dnu vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

Nazivni \varnothing vpenjanja d	20 mm
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	Z zaporo proti izvlečenju
Zunanji \varnothing D	41 mm
Celotna dolžina L	57,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava