


Garant**Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje $\varnothing d = 12$ mm, Navoj M \times L: M5X100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301361 M5X100
GTIN	4062406544553
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	60 mm
Zunanji $\varnothing D$	9,8 mm
\varnothing držala d	12 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
\varnothing izvrtine D_1	5,5 mm
Navoj M	M5
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 12$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

