

**Mahr****Digitalni komparator Millimes, Tip: 2000W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434671 2000W
GTIN	4059192064303
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni komparator z največjo natančnostjo induktivnega merilnega sistema pri ločljivosti od 0,1 µm. Velik kontrastni prikazovalnik in upravljalna plošča na dotik z nastavljivo občutljivostjo. Napajanje prek vgrajenih akumulatorjev oz. stacionarna uporaba z napajanjem prek USB-podatkovnega kabla (čas delovanja akumulatorjev do 1 meseca). Digitalni prikazovalnik s funkcijo TOL. Prikaz klasifikacije izmerjenih vrednosti (dobro/izmet/opozorilna meja ali dodatna obdelava) z zelo jasnimi LED-svetlobnimi signali (rdeča/zelena/rumena). **Prikazovalnik vrtljiv za 280°.**

**Funkcija:**

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

USB-podatkovni kabel in polnilni kabel art. 498941 USB2 in omrežni napajalnik za USB.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel Digimatic št. 498941, vel. D2.

**Tehnični opis**

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Merilna sila	0,8 - 1 N
Serija	Millimes
Merilno območje	± 1 mm
Napajanje	Akumulatorska
Kalibriranje	C3
Dinamična merilna funkcija	ne
Statična merilna funkcija	da
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0002 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,002 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Višina števil	11,5 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Ponovljivost FW	0,1 µm
Vzratna prestava FU	0,3 µm
Preklop odčitavanja	mm / col
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	komparatorja

## Storitve

DAkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ
Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ

