



## Digitalni komparator Millimess, Tip: 2000WI



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni komparator z največjo natančnostjo induktivnega merilnega sistema pri ločljivosti od 0,1  $\mu\text{m}$ . Velik kontrastni prikazovalnik in upravljalna plošča na dotik z nastavljivo občutljivostjo. Napajanje prek vgrajenih akumulatorjev oz. stacionarna uporaba z napajanjem prek USB-podatkovnega kabla (čas delovanja akumulatorjev do 1 meseca). Digitalni prikazovalnik s funkcijo TOL. Prikaz klasifikacije izmerjenih vrednosti (dobro/izmet/opozorilna meja ali dodatna obdelava) z zelo jasnimi LED-svetlobnimi signali (rdeča/zelena/rumena). **Prikazovalnik vrtljiv za 280°**. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi.

#### Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

USB-podatkovni kabel in polnilni kabel art. 498941 USB2 in omrežni napajalnik za USB.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic št. 498941, vel. D2. Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

### Tehnični opis

Merilna sila	0,8 - 1 N
Serija	Millimess
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	C3
Merilno območje	± 1 mm
Napajanje	Akumulatorska
Možnost izbiranja odčitavanja	0,005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,002 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0002 mm
Statična merilna funkcija	da
Dinamična merilna funkcija	ne
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Višina številok	11,5 mm
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Ponovljivost FW	0,1 µm
Vzratna prestava FU	0,3 µm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	komparatorja

## Storitve

Kalibriranjekomparatorja Tip FZ	023180 FZ
DAkS-kalibriranjekomparatorja Tip FZ	023190 FZ