

 Mahr

Digitalni komparator Millimes, Tip: 2001W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalni komparator z največjo natančnostjo induktivnega merilnega sistema pri ločljivosti od 0,1 μm . Velik kontrastni prikazovalnik in upravljalna plošča na dotik z nastavljivo občutljivostjo. Napajanje prek vgrajenih akumulatorjev oz. stacionarna uporaba z napajanjem prek USB-podatkovnega kabla (čas delovanja akumulatorjev do 1 meseca). Digitalni prikazovalnik s funkcijo TOL. Prikaz klasifikacije izmerjenih vrednosti (dobro/izmet/opozorilna meja ali dodatna obdelava) z zelo jasnimi LED-svetlobnimi signali (rdeča/zelena/rumena). **Prikazovalnik vrtljiv za 280°**. Dodatno z analognim prikazom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

USB-podatkovni kabel in polnilni kabel art. 498941 USB2 in omrežni napajalnik za USB.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic št. 498941, vel. D2.

Tehnični opis

Kalibriranje	C3
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Serija	Millimes
Napajanje	Akumulatorska
Merilna sila	0,8 - 1 N
Merilno območje	± 1 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0002 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,002 mm
Dinamična merilna funkcija	da
Statična merilna funkcija	da
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Višina števil	9 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) μm
Vzratna prestava FU	0,3 μm
Ponovljivost FW	0,1 μm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	komparatorja

Storitve

DAkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ
Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ

