

Garant**ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309617 20
GTIN	4062406545048
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile.

Primerno za :

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice art. 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300, vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Celotna dolžina L: 22,6 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Navoj: M28×1

maksimalni zatezni moment: 80 Nm

Tehnični opis

Navoj	M28×1
Zunanji Ø D	38 mm
za ER	20 mm
Celotna dolžina L	22,6 mm
maksimalni zatezni moment	80 Nm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice