

Garant**ER-vpenjalne stročnice, ultra kratke, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300445 16
GTIN	4062406545352
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. **Ultra kratka izvedba z notranjo precizno vpenjalno matico.** Izjemno primerno za ozke delovne prostore, boljša stabilnost.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo).

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308941 – 309448, pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309621.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 27 mm

Zunanji Ø D: 24 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	24 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16 mm

Previsna dolžina A	27 mm
Zev ključa SW	19 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice