

**Garant****ER-vpenjalne stročnice, ultra kratke, SK 50, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300446 25
GTIN	4062406545369
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. **Ultra kratka izvedba z notranjo precizno vpenjalno matico.** Izjemno primerno za ozke delovne prostore, boljša stabilnost.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo).

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308941 – 309448, pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309621.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 25 mm

Zunanji Ø D: 32 mm

**Tehnični opis**

za ER-vpenjalne stročnice	25 mm
Previsna dolžina A	25 mm

Zunanji Ø D	32 mm
Zev ključa SW	24 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice