

**Dvokomponentno lepilo, Tovarniška številka: DP190****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Žilavo elastično dvokomponentno lepilo za enostavno in hitro obdelavo za trajno trdne povezave. Strdi se pri sobni temperaturi.

Uporaba:

Uporabite ročno dozirno pištolo art. 083373 vel. PISTOLE skupaj s potisnim batom art. 083375 vel. KOLBEN3 in mešalno cevko art. 083383 vel. MIXER.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	DP190
Natezno-strižna trdnost	18 N/mm ²
Gostota	1,3 g/cm ³
Temperatura obdelave	20 - 25 °C
Dinamična viskoznost	60000 mPas
Trdnost po	480 min

Podatkovni list

Funkcionalna trdnost po	360 min
Oblika	tekoče
Barva	siva
Primerno za material	les
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Umetna masa
Temperatura skladiščenja	15 - 25 °C
Obstočnost od datuma proizvodnje	15 mesec
Trdota po Shore A	35
Kemična osnova	Epoksidna smola
Količina polnjenja	50 g
Temperaturno območje uporabe	-55 - 80 °C
Odporno proti udarcem in tresljajem	ne
Odpornost proti prekrivanju	17,6 N/mm ²
Vrsta izdelka	Dvokomponentna lepila