

**Pršilno lepilo Lepljenje s penasto maso, Vsebina: 500ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083397 500
GTIN	5900422098546
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Zadostuje že pritisk prsta – držalna sila za površine od papirja do kovine. Pršilna lepila 3M za industrijo so hitri, praktični in učinkoviti montažni pripomočki.

Tehnični opis

Čas sušenja	1 min
Obstojnost od datuma proizvodnje	15 mesec
Vnetišče	-42 °C
Primerno za material	les
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Tkanina
Primerno za material	Karton
Trdnost po	10 min

Podatkovni list

Razdalja pršenja	20 cm
Barva	oranžna
Oblika	Sprej
Količina polnjenja	500 ml
Kemična osnova	Elastomer
Oznaka za nevarne snovi	GHS09 Okolju nevarno
Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Oznaka za nevarne snovi	GHS05 jedko
Gostota	0,71 g/cm ³
Temperatura skladiščenja	15 - 25 °C
Vrsta izdelka	Pršilno lepilo