

**Pršilno lepilo PE, PP, Vsebina: 500ml****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083399 500
GTIN	5900422098553
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

Zadostuje že pritisk prsta – držalna sila za površine od papirja do kovine. Pršilna lepila 3M za industrijo so hitri, praktični in učinkoviti montažni pripomočki.

**Tehnični opis**

Trdnost po	10 min
Vnetišče	-55 °C
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Oznaka za nevarne snovi	GHS09: Okolje
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Oblika	Sprej
Obstojnost od datuma proizvodnje	15 mesec
Kemična osnova	Elastomer

## Podatkovni list

Gostota	0,71 g/cm <sup>3</sup>
Primerno za material	Umetna masa
Barva	bela
Razdalja pršenja	20 cm
Čas sušenja	1 min
Količina polnjenja	500 ml
Temperatura skladiščenja	15 - 25 °C
Vrsta izdelka	Pršilno lepilo