

Garant**Adapter $\varnothing d = 32 \text{ mm}$, \varnothing držala D_s : 16mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 293105 16 |
| GTIN | 4062406560959 |
| Razred artikla | 29K |

Opis

Uporaba:

S tem adapterjem se lahko rezalni vložki za zunanje profile uporabljajo tudi v povezavi z držalom za raztezanje profilov za notranje profile.

Primerno za:

Držalo za pehanje notranjih profilov art. 293026, 293033, 293076.

Napotek:

Pri večjih velikostih serij oz. pri materialih, ki jih je težko odrezovati, zaradi boljše stabilnosti uporabite držalo za pehanje art. 293102.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|------------------|
| \varnothing držala D_s | 16 mm |
| $\varnothing d$ | 32 mm |
| Dolžina profila t_{maks} | 31 (do ZK 8) mm |
| Dolžina profila t_{maks} | 20 (od ZK 10) mm |
| Dolžina držala L_s | 19 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Dolžina glave L ₁ | 40,5 mm |
| L | 32 mm |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |