

Garant**Adapter $\varnothing d = 32 \text{ mm}$, \varnothing držala D_s : 12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293105 12
GTIN	4062406560942
Razred artikla	29K

Opis

Uporaba:

S tem adapterjem se lahko rezalni vložki za zunanje profile uporabljajo tudi v povezavi z držalom za raztezanje profilov za notranje profile.

Primerno za:

Držalo za pehanje notranjih profilov art. 293023, 293030, 293073.

Napotek:

Pri večjih velikostih serij oz. pri materialih, ki jih je težko odrezovati, zaradi boljše stabilnosti uporabite držalo za pehanje art. 293102.

Tehnični opis

\varnothing držala D_s	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Dolžina profila t_{maks}	20 mm
L	17 mm
Dolžina držala L_s	15 mm

Dolžina glave L ₁	25,5 mm
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila